




Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение	
Дизайн	за тръби
Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора
Тестове / одобрения	
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни	
Тегло [g]	162
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 29 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Акcesoари	
Доставени артикули	О-пръстени:, FKM
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой