


Работен адаптер Varivent

ADAPT G1/2 VARIVENT D68



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение	
Номинално налягане	[bar] 25
Механични данни	
Тегло	[g] 596
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой