


DP1613



Reléový adaptér

Relais Adapter/2xNC



Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	rozpínač
Rozměry [mm]	63 x 30 x 24

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; ((ve vlhkém prostředí: 18...28 V) ; podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 10
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Počet relé výstupů: 2
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP

Výstupy

Rozsah napětí DC [V]	0...32; (podle SELV/PELV)
Rozsah napětí AC [V]	0...20; ((ve vlhkém prostředí: 0...16 V); podle SELV/PELV)
Výstupní funkce	rozpínač
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000
Počet relé výstupů	2



Reléový adaptér

Relais Adapter/2xNC

Spínací frekvence AC	[Hz]	1
Spínací frekvence DC	[Hz]	1
Poznámky ke spínací frekvenci		žádné kapacitní zatížení

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Poznámka k okolní teplotě		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 67
Stupeň znečištění		2; (před instalací a při výměně zařízení)

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	942
------	-------	-----

Mechanická data

Hmotnost	[g]	82,8
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	35
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24
Materiály		pouzdro: PA

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	montážní spona
---------------------------	----------------

Upozornění

Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2



Reléový adaptér

Relais Adapter/2xNC

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A



1: L1 / L+	napájecí napětí	Výstup
2: OUT1	NC1	
3: n.c.		
4: OUT2	NC2	
5: n.c.		