


DP3213



Konverter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
Interface komunikasi	IO-Link
Aplikasi	
Aplikasi	output analog yang dapat dikontrol melalui IO-Link; untuk menghubungkan aktuator yang dikontrol secara analog ke sistem IO-Link; untuk digunakan di lingkungan basah; penggunaan dalam ruangan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; ((di lingkungan basah: 18...28 V) sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	300
Total beban arus maks. [A]	0.2
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
Output	
Jumlah output analog	2
Output arus analog [mA]	4...20
Beban maks. [Ω]	300
Output analog presisi [%]	0,25
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
Mode SIO	tidak

DP3213



Konverter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Tipe port master yang diperlukan	A/B	
Data proses analog	2	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.6	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	612

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...70	
Catatan tentang suhu sekitar	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...70	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	4000	
Perlindungan	IP 67; IP 69K	
Tingkat kekotoran	2	

Pengujian/persetujuan		
MTTF [ANN]	298	

Data teknis		
Berat [g]	79.2	
Berat (tanpa aksesoris dan kemasan) [g]	28	
Dimensi [mm]	63 x 30 x 24.5	
Material	casing: PA	
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Material penyegel	FKM	

Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	output analog	2 x LED, kuning

Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



- | | |
|----|--------------------|
| 1: | L+ tegangan suplai |
| 2: | tidak digunakan |
| 3: | L- tegangan suplai |
| 4: | C/Q IO-Link |

DP3213




Konverter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: FKM



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA output analog 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA output analog 1 |
| 5: | tidak digunakan |