


Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 Suprafață etanșată

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	40
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	197
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4	
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario	
Conectarea la proces	fitting țeavă DN40 (1,5") DIN 11851	
Etansare	Garnitura	
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4	

Accesorii

Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
	inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------