


Skyddskåpa

Protective cap M12 V4A 4pcs.



1: O-ring

Applikation

Utförande

För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin

Montage

Använd endast med skyddsklass III enheter

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Mekaniska data

Vikt

[g]

27,3

Mått

[mm]

M12 x 1

Gängbeteckning

M12 x 1

Material

ändhylsor: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM

Åtdragningsmoment

[Nm]

0,6; (Observera maxvärdet för motstycket!)

Anmärkning

Förpackning

4 antal