


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK 53MM BASIC



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	60,5
Diameter schakelnok	[mm]	53
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	80
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	30
Materialen	Schakelnok: PA 6 zwart; metalen delen: roestvast staal	
Aandraaimoment	[Nm]	2,5...3

Toebehoren

Leveringsomvang

halfronde schroefkop: 1 x M6 x 16, roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk