


Afstandsplaat voor schakelnokken

SPACER 10MM FOR PUCK



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Montage

compensatie hoogte 10 mm

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

13,2

Materialen

PA 6 zwart; Schroef: roestvast staal

Toebehoren

Leveringsomvang

halfronde schroefkop: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk