


Flensplaat voor niveausensoren

FLANGE PLATE 65-80 D16



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL
Drukbestendigheid [bar]	0,5

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	144,5
Materialen	flens: aluminium geanodiseerd; Overwerpmoer: roestvast staal; Afstandhuls: messing; klemring: FKM
Aandraaimoment [Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde	Klemadapter Ø 16 mm
Procesaansluiting	flens

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------