


# E43317



## T形件

T-PIPE/G1/2/L120/DN40



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

应用	
设计	用于传感器和带系统接口的适配器 G 1/2 A
抗压强度 [bar]	25
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量 [g]	407.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	G 1/2 密封锥面
系统接口	焊接适配器 Ø 41 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.8 / 4
附件	
供货范围	O形环: 1, FKM
注释	
包装单位	1 件