

EVF004

带插座连接电缆

ADOAH040VAS0005P04



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
注意环境温度		cULus: ...65 °C
环境温度变化	[°C]	0...100
注意环境温度（移动的）		cULus: ...65 °C
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	168
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
原材料		PP 无卤素；密封圈：EPDM
模制主体材料		PP
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)

EVF004



带插座连接电缆

ADOAH040VAS0005P04

牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆：5 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型; 译码：A; 成型体：PP; 锁定：不锈钢(1.4404 / 316L); 触头：镀金的; 拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm



接口



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色