




Licence pour le système d'exploitation des produits logiciels

moneo OS License

moneo|OS



Application	
Application	pour l'utilisation de tous les modules et applications moneo
Gestion d'appareils	détection facile d'appareils via la recherche réseau ou l'adressage IP gestion d'IODD de différents fabricants
Gestion des données	création d'informations par modelage graphique et calcul de valeurs process modelage à l'aide d'opérateurs mathématiques et logiques intégration facile des valeurs calculées dans les systèmes moneo
Gestion des utilisateurs	affectation de rôles et de droits d'utilisateurs création de groupes d'utilisateurs
Gestion de licences	ajouter et gérer des licences moneo extension continue des licences possible
Logiciel / programmation	
Langue	allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe



Licence pour le système d'exploitation des produits logiciels

moneo OS License

Support de données	téléchargement
Type de licence	licence unique
Classe de licence	version complète
Exigences du système	
Cycle min. UC	2,3 GHz
Nombre min. du core UC	4
RAM min.	8 GB
Résolution graphique min.	1920 x 1080
Interface d'appareil nécessaire	USB; LAN Adapter - RJ45
Carte réseau	Ethernet 1 Gbit
Protocole réseau	Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (seulement des versions au sein de la période de support de Microsoft)
Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Logiciel nécessaire de plus	moneo software download
Application	
Espace min. sur le disque dur	1 GB
Log files	
Espace min. sur le disque dur	5 GB
Non process data	
Espace min. sur le disque dur	5 GB
Process data	
Espace min. sur le disque dur	64 GB
Données mécaniques	
Poids [g]	0,001