


KT6301



觸摸式燈號按鈕

KTMEF-EMMFKG/US/IO



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉
通信接口	IO-Link
尺寸 [mm]	Ø 32 / L = 39
應用	
工作原理	動態；（靜態；雙穩 可設定參數）
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III
反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	150
短路保護	是
過載保護	是

KT6301



觸摸式燈號按鈕

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

反應時間	
反應時間	[ms] 35
軟體/編程	
參數設定	常開/常閉; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein-Ausschaltverzögerung; 亮度; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
介面	
通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel
SIO模式	是
必需的mater port type	A
類比製程數據	1
二位輸出製程數據	1
處理周期最小值	[ms] 3.5
支援DeviceID	運行方式 default DeviceID 1002
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
認證/測試	
EMC電磁兼容	IEC 61000-4
MTTF	[年] 318
機械技術數據	
重量	[g] 80.5
尺寸	[mm] Ø 32 / L = 39
材質	外殼: 不鏽鋼(1.4305/303); 操作面: PA Grilamid TR 90UV
顯示器/操作件	
顯示	1 x LED, 藍色 / 綠色 / 紅色 / 洋紅 / 黃色 / 白色 / 橘黃色
預設	
開關狀態	綠色
操作	-
功能	紅色
附件	
供貨範圍	固定螺母: 1 密封圈: 1
附件(可選)	符號盤
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	

KT6301



觸摸式燈號按鈕

KTMEF-EMMFFKG/US/IO


電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



功能顯示 可經由PIN 2觸發