


DP1222



Convertitore 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi analogici: 2
Interfaccia di comunicazione	IO-Link

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC [V]	24
Corrente assorbita [mA]	< 380

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi analogici: 2
------------------------------------	------------------------------------

Ingressi

Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Numero degli ingressi analogici	2
Ingresso analogico tensione [V]	0...10

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1

DP1222



Convertitore 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
Modo SIO	no	
Classe richiesta per porta master	A/B	
Dati di processo analogici	2	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	4,6	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Indicazioni per la temperatura ambiente	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...70	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (decescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C) non condensante)	
Max. altezza s.l.m. [m]	4000	
Grado di protezione	IP 67	
Grado di sporco	2	
Test / Certificazioni		
MTTF [anni]	504	
Dati meccanici		
Peso [g]	92	
Materiali	Corpo: PA	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Ingresso analogico	2 x LED, giallo
Accessori		
Accessori opzionali	Clip di montaggio	
Osservazioni		
Osservazioni	Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.	
Quantità	1 pezzo	


DP1222



Convertitore 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

Collegamento elettrico - Presa



1:	L+
2:	0...10 V Ingresso analogico 2
3:	L-
4:	0...10 V Ingresso analogico 1
5:	non collegato

Collegamento elettrico - connettore



1:	L+
2:	non collegato
3:	L-
4:	C/Q IO-Link