


QHA210



Hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione

moneo appliance QHA210

le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente



- 1 LED di stato
- 2 interruttore acceso/spento
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Interfaccia Ethernet A
- 6 Interfaccia Ethernet B
- 7 interfaccia DisplayPort x 2
- 8 Tensione di alimentazione
- 9 messa a terra

Applicazione

Applicazione

hardware IT per il funzionamento di moneo

dispone di capacità di memoria e potenza di calcolo

software moneo preinstallato

semplice messa in servizio senza bisogno di competenze informatiche specifiche

Descrizione del contenuto

incluso appliance management system (AMS) per configurazione e manutenzione

Compatibilità

utilizzabile indipendentemente dall'infrastruttura IT

integrabile in qualsiasi momento nella struttura di rete informatica

Connettività

interfacce per sensore e rete informatica

Manutenzione e assistenza

funzioni integrate di aggiornamento, backup e assistenza tramite appliance Management System

QHA210



Hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione

moneo appliance QHA210

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC
Potenza assorbita	[W]	21; (massimo: 47)
Uscite		
Numero delle uscite video		2; (DisplayPort)
Software / Programmazione		
Licenze incluse		appliance management system (AMS)
Indicazioni per la licenza		legato all'hardware; le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
Sistema operativo		Debian Linux 11
AMS		
Lingua		tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano
console AMS		
Lingua		inglese
Requisiti del sistema		
Browser		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio)
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		Ethernet; USB
Numero delle interfacce Ethernet		2; (GBit)
Numero delle interfacce USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...60
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95; (40 °C non condensante)
Grado di protezione		IP 40
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistenza alle vibrazioni	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Dati meccanici		
Peso	[g]	1269,2
Dimensioni	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Processore		Intel Atom E3940 Quad Core
Chip TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Memoria		8 GB
Memoria di massa		256 GB SSD
Osservazioni		
Note		le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
Quantità		1 pezzo