


E12090



이더넷 접속 케이블

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



어플리케이션

특수성(시스템)	보호된 케이블
디자인	이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션	십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable); 패치 케이블(Patch cable)

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)

기계적 데이터

무게	[g]	166,7
재질		TPU / PA
모듈형 본체 재질		PA / TPU
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그 M12

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm




이더넷 접속 케이블

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 녹색, Ø 6,5 mm, screen됨; 2 x 2 x 0,38 mm²

연결부



전기적 연결 - 플러그 RJ45

커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: TPU

