

EVF531



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Execuție	cablu Ethernet, D-codat	
Aplicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	1,66
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...65 °C
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	0...80
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS


Date mecanice		
Greutate	[g]	158,5
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Materiale		PP Fara Halogen
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa	
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat	



Conectare electrică	
Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm ² (7 x Ø 0,25 mm)	
Racord	



EVF531



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

