


Licence pro operační systém softwarových produktů

moneo OS License

moneo|OS



Oblast nasazení

Aplikace	pro provoz všech modulů a aplikací moneo
Správa zařízení	Jednoduchá detekce zařízení pomocí síťového vyhledávání nebo adresování IP správa IODD nezávislá na výrobci
Správa dat	tvorba informací pomocí grafického modelování a výpočtu procesních hodnot modelování pomocí matematických a logických operátorů snadná integrace vypočítaných hodnot do systémů moneo
Správa uživatelů	přiřazení uživatelských rolí a práv vytváření skupin uživatelů
Správa licencí	přidávání a správa licencí moneo možné prodloužení licence



Licence pro operační systém softwarových produktů

moneo OS License

Software / programování		
Jazyk	německy; anglicky; Francouzština; Italština; Španělština; Portugalština; Čínština; Japonština; Korejšťina; Ruština	
Nosič dat	download	
Typ licence	jediná licence	
Licenční třída	plná verze	
Systémové předpoklady		
Min. CPU cyklus	2,3 GHz	
Min. počet jader procesoru	4	
Min. RAM	8 GB	
Min. grafické rozlišení	1920 x 1080	
Požadované rozhraní přístroje	USB; LAN Adapter - RJ45	
Síťová karta	Ethernet 1 Gbit	
Síťový protokol	Ethernet TCP/IP	
Operační systém	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (pouze verze v období Microsoft podpory)	
Webový prohlížeč	Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)	
Navíc požadovaný software	moneo software download	
Application		
Min. paměť pevného disku	1 GB	
Log files		
Min. paměť pevného disku	5 GB	
Non process data		
Min. paměť pevného disku	5 GB	
Process data		
Min. paměť pevného disku	64 GB	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,001