


# DP1213



## IO-Link - 4...20 mA dönüştürücü

Converter IO-Link/2x4-20mA



1 : LED



### Ürün özellikleri

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
| Haberleşme arayüzü    | IO-Link                     |

### Elektriksel özellikleri

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
| Nominal gerilim DC [V]      | 24                         |
| Akım tüketimi [mA]          | 300                        |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,2                        |

### Girişler / Çıkışlar

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
|-----------------------|-----------------------------|

### Çıkışlar

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Analog çıkışların sayısı | 2      |
| Analog akım çıkışı [mA]  | 4...20 |
| Maks. Yük [Ω]            | 300    |
| Hassas analog çıkış [%]  | 0,25   |

### Arabirimler

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Haberleşme arayüzü | IO-Link           |
| Aktarım türü       | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link Revizyonu  | 1.1               |
| SDCI standart      | IEC 61131-9       |

# DP1213



## IO-Link - 4...20 mA dönüştürücü

Converter IO-Link/2x4-20mA

|                                   |                      |                 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Profil                            | Smart Sensor         |                 |
| SIO-Mod                           | hayır                |                 |
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A/B                  |                 |
| İşlem verileri analog             | 2                    |                 |
| Min. işlem döngü süresi [ms]      | 3,6                  |                 |
| Desteklenen DeviceIDler           | <b>Çalışma şekli</b> | <b>DeviceID</b> |
|                                   | default              | 612             |

|                                        |                                                         |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Çalışma Koşulları</b>               |                                                         |  |
| Çalışma sıcaklığı [°C]                 | -25...70                                                |  |
| Çalışma sıcaklığı hakkında             | 2000 m: -25...70 °C                                     |  |
|                                        | 3000 m: -25...64 °C                                     |  |
|                                        | 4000 m: -25...62 °C                                     |  |
| Depolama sıcaklığı [°C]                | -25...70                                                |  |
| Maksimum bağıl nem [%]                 | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) |  |
| Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000                                                    |  |
| Koruma                                 | IP 67                                                   |  |
| Kirlilik derecesi                      | 2                                                       |  |

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| <b>Testler / Onaylar</b> |     |  |
| MTTF [yıl]               | 352 |  |


|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| <b>Mekanik özellikleri</b> |           |  |
| Ağırlık [g]                | 91,5      |  |
| Malzemeler                 | Gövde: PA |  |

|                              |              |                |
|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Gösterge / Kontroller</b> |              |                |
| Gösterge                     | Çalışma      | 1 x LED, yeşil |
|                              | Analog çıkış | 2 x LED, sarı  |

|                         |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| <b>Aksesuarlar</b>      |               |  |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Montaj klipsi |  |

|                    |                                                                |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Açıklamalar</b> |                                                                |  |
| Açıklamalar        | Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız. |  |
| Paket miktarı      | 1 adet                                                         |  |

### Elektriksel bağlantı - Soket



- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1: | L+                       |
| 2: | 4...20 mA Analog çıkış 2 |
| 3: | L-                       |
| 4: | 4...20 mA Analog çıkış 1 |
| 5: | kullanılmıyor            |

# DP1213



## IO-Link - 4...20 mA dönüştürücü

Converter IO-Link/2x4-20mA

### Elektriksel bağlantı - fiş



|    |               |
|----|---------------|
| 1: | L+            |
| 2: | kullanılmıyor |
| 3: | L-            |
| 4: | C/Q IO-Link   |