


Pals uzatıcı

PULSE EXTENDER/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24,5

Uygulama

Uygulama	anahtarlama sinyalleri için ayarlanabilir açma ve kapatma gecikmesi; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım
----------	--

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	< 380
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2; (IEC61131-2)
Giriş akım sınırı [mA]	200

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Kısa devre koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Örnekleme frekansı [Hz]	< 2000
-------------------------	--------

DP4402



Pals uzatıcı

PULSE EXTENDER/IP69K

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Kullanım tipi	Parametre ayarı	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli default	DeviceID 1168
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma		IP 67; IP 69K
Kirlilik derecesi		2
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	317
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	77,2
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç)	[g]	28
Boyutlar	[mm]	63 x 30 x 24,5
Malzemeler		Gövde: PA
Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi		FKM
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Anahtarlama çıkışı	2 x LED, sarı
		7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı
Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

DP4402




Pals uzatıcı

PULSE EXTENDER/IP69K

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



1: L+	besleme gerilimi
2: OUT2	DO2
3: L-	besleme gerilimi
4: OUT1	IO-Link / DO1

Diğer veriler

açmada / kapatmada gecikme	0...9999 ms
----------------------------	-------------