E43318

Racor en T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



EC 1935/2004 **EHEDG** Tested **FCM**

Campo de aplicación		
Versión		para sensores y adaptadores con conexión de proceso G ½ A
Resistencia a la presión	[bar]	20
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión		La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad		Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos		
Peso	[g]	667,5
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso		Racor a soldar Ø 53 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		0,8 / 4
Accesorios		
Componentes incluidos		Junta tórica: 1, FKM
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.