E12490

Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



アプリケーション		
特長		シールドケーブル
仕様		Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション		クロスオーバー・パッチケーブル, パッチケーブル
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67, IP 20,（M12 プラグ / RJ45 プラグ）
機械的仕様		
重量	[g]	73.1
材質		TPU / PA
外装材質		PA / TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12490

Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

電気接続 - プラグ **M12**

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7～0.9 Nm

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, シールド, 2 x 2 x 0.38 mm²

接続



電気接続 - プラグ **RJ45**

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU