


EVF629



Свързващ кабел

VDOAE050VAS00,5P05STGE050VAS



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Дизайн	захранващ кабел, L-кодиран	
Приложение	Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	63 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	16
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	151
Формиран корпусен материал		PP



Свързващ кабел

VDOAE050VAS00,5P05STGE050VAS

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Електрическо свързване - 2

Връзка





Свързващ кабел

VDOAE050VAS00,5P05STGE050VAS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm

