


DP2402



脉冲延伸器
Monitoring Display-Pulse ext



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）
通信接口		IO-Link
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC；（按照SELV/PELV）
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 380
当前负载总数最大值	[A]	0.2
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：2；数字输出数量：2
输入		
数字输入数		2；（IEC61131-2）
输入电流限制	[mA]	200
输出		
电气设计		PNP
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）



脉冲延伸器

Monitoring Display-Pulse ext

短路保护	有	
测量/设定范围		
测量频率	[Hz]	< 2000
接口		
通信接口	IO-Link	
用途型号	参数设定	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
二位输出过程数据	2	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1168
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
注意环境温度	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
存储温度	[°C]	-25...60
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (线性递减至50 % (40 °C) 非凝结)
海拔高度最大值	[m]	4000
外壳防护等级	IP 67	
污染度	2	
认证/测试		
MTTF	[年]	317
机械技术数据		
重量	[g]	84.2
重量(不含附件和包装材料)	[g]	35
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
原材料	外壳: PA	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	开关输出	2 x LED, 黄色
		7段LED显示, 红色
元件	2	推环
附件		
附件(可选)	安装夹	
注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	




电气连接 - 插头



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

电气连接 - 插座



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

其他数据

ON延迟、关断延时	0...9999 ms
-----------	-------------