


DP3213



コンバータ IO-Link 4-20mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
通信インターフェース	IO-Link

アプリケーション

アプリケーション	IO-Linkによるアナログ出力制御, アナログ制御アクチュエータのIO-Linkシステム接続用, ウェット環境向け, 屋内用
----------	---

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30, ((ウェット環境: 18~28 V) SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	300
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.2

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
-----------	-----------

出力

アナログ出力		2
電流出力	[mA]	4~20
最大負荷	[Ω]	300
アナログ出力精度、精度	[%]	0,25

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
SDCI適合規格	IEC 61131-9
プロファイル	Smart Sensor
SIOモード	—
必要とするマスタポートのタイプ	A/B

DP3213



コンバータ IO-Link 4-20mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

プロセスデータ: アナログ		2
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.6
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	612

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
使用周囲温度に関する注意		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
保存温度	[°C]	-25～70
最大相対湿度	[%]	90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	4000
保護構造		IP 67, IP 69K
汚染度		2

試験 / 認証		
MTTF	[年]	298


機械的仕様		
重量	[g]	79.2
重量(アクセサリと包装を除く)	[g]	28
外形寸法	[mm]	63 x 30 x 24.5
材質		外装: PA
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材		FKM

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	アナログ出力	2 x LED, 黄色

備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM



1:	L+
2:	4～20 mA アナログ出力 2
3:	L-
4:	4～20 mA アナログ出力 1
5:	未使用

DP3213



コンバータ IO-Link 4-20mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ 供給電圧 |
| 2: | 未使用 |
| 3: | L- 供給電圧 |
| 4: | C/Q IO-Link |