


Adaptor proces universal

ADAPT UNI RD52



- 1 O-Inel 38 x 2 (FKM) FDA-conform
- 2 O-Inel 36 x 3 (EPDM) FDA-conform
- 3 Suprafață etanșată
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 16

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiuneO eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul
produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.



Adaptor proces universal

ADAPT UNI RD52

Date mecanice	
Greutate [g]	364,5
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Adaptor proces universal Rd 52
Etansare	Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4
Accesorii	
Articole livrate	O-Inel: 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
	O-Inel: 38 x 2, FKM
	O-Inel: 36 x 3, conform EPDM, FDA
Accesorii (opțional)	O-Inel: 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
	inel de etansare, conform PEEK, FDA, E30124
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.