




- 1 sändare
2 mottagare



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	1
Kapsling	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 60
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 0,3
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	630
Typ. Livslängd [h]	50000

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	--

Ingångar

Ingångar	Laser Av/ På
Antal kopplingsingångar	1

Utgångar

Totalt antal utgångar	2
Elektriskt utförande	PNP/NPN; (parametriserbar)



Optisk avståndsgivare

OMHLFCKG/IO-Link/US

Antal kopplingsutgångar	2	
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,2	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	150	
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz]	standard	
Kortslutningsskyddad	ja	
Överlastskydd	ja	
Område		
Inställbart område	ja	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	1	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Mät-/ Inställningsområde		
Mätområde [m]	0,05...0,5; (6...90% eftergift)	
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturkompensation	ja	
Hänvisning	de visade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 min	
Mätområde (50... 300 mm)		
Repeternoggrannhet [mm]	0,3	
Upplösning [mm]	0,3	
Mätområde (300..500 mm)		
Repeternoggrannhet [mm]	1	
Upplösning [mm]	0,5	
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönster / 2-punkts; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; filter; ljus-/mörkerkopplad; laser avstängning; Drift typ	
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
IO-Link processdata (cyklisk)	Funktion	bitlängd
	processvärde	16
	enhetsstatus	4
	binär kopplingsinformation	2
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering; räknare för driftstimmar	



Optisk avståndsgivare

OMHLFCKG/IO-Link/US

Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1570
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-10...65
Kapslingsklass	IP 65; IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / plast
		8 kV AD / Metall
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 55011	Klass B
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1mm amplitud, svängningsperiod 5 min., 30 min. per axel vid resonans eller 55 Hz
Stöttålighet	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Laserskyddsklass		1
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN/IEC 60825-1 2007
		EN/IEC 60825-1 2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		572
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt	[g]	127,5
Kapsling		rektangulär
Mått	[mm]	51 x 51 x 17
Material		kapsling: formgjuten zink; framruta: plast
Åtdragningsmoment	[Nm]	5
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 LED, gul
	Anslutningsspänning	1 LED, grön
	Driftsläge	5 LED, vit
Teach-funktion		ja
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal

Optisk avståndsgivare


OMHLFCKG/IO-Link/US

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning



- 2: OUT2: Binär utgång
- 4: OUT1: kopplingsutgång eller IO-Link
- 5: IN1: Laser Av/ På