


## Inlasadapter voor niveausensoren

WELDING ADAPTER 50/D16



| Toepassingsgebied               |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                      | voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL                                                           |
| Montage                         | Klemaansluiting                                                                                          |
| Drukbestendigheid [bar]         | 0,5                                                                                                      |
| Omgevingsvariabelen             |                                                                                                          |
| Omgevingstemperatuur [°C]       | 0...80                                                                                                   |
| Toelatingen / testen            |                                                                                                          |
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |
| Mechanische eigenschappen       |                                                                                                          |
| Gewicht [g]                     | 394,5                                                                                                    |
| Afmetingen [mm]                 | Ø 50 / L = 37,5                                                                                          |
| Materialen                      | flens: roestvast staal; Overwerpmoer: roestvast staal; Afstandhuls: messing; klemring: FKM               |
| Aandraaimoment [Nm]             | 6...9                                                                                                    |
| Aansluiting sensorzijde         | Ø 16 mm                                                                                                  |
| Procesaansluiting               | Inlasadapter Ø 50 mm                                                                                     |
| Opmerkingen                     |                                                                                                          |
| Verpakkingseenheid              | 1 stuk                                                                                                   |