


EVF617

带插座连接电缆

ADOAE050VAS0005P05



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
设计		电源电缆，L-coded
应用		适用于潮湿区域及食品和饮料行业
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	63 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	16
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
注意环境温度		cULus: ...65 °C
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	952.65
模制主体材料		PP
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料		EPDM
牵引链适用性		有

EVF617



带插座连接电缆

ADOAE050VAS0005P05

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 5 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: L; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



接口



	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
WH =	白色