




应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
应用		焊接应用
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...75 °C
环境温度变化	[°C]	-25...90
注意环境温度（移动的）		cULus: ...75 °C
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	82.2
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
原材料		外壳：TPU 桔黄色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，防粘性的
牵引链适用性		有

EVW001



带插座连接电缆
ADOGH040SCS0002T04

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 青铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口




芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色



图表

降低额定值特征



降额 $I_{max} \cdot 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X 环境温度 [°C]

Y 电流 [A]