

## Cordon Ethernet

VSTAN040MSS0005K04STGP040--S



## Application

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement     |
| Version                    | câble Ethernet, codage D                                                                              |
| Application                | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applications industrielles / automatisation industrielle |
| Sans silicone              | oui                                                                                                   |

## Données électriques

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation [V]  | 30 AC / 60 DC |
| Classe de protection        | III           |
| Courant de sortie total [A] | 1,5           |

## Conditions d'utilisation

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Température ambiante [°C]              | -25...90                                                 |
| Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90                                                 |
| Indice de protection                   | IP 65; IP 67; (connecteur M12 / connecteur RJ454: IP 20) |

## Données mécaniques

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Poids [g]                             | 334,4           |
| Matière du corps                      | TPU / PC        |
| Matière écrou moleté                  | laiton, nickelé |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui             |

## Cordon Ethernet

VSTAN040MSS0005K04STGP040--S

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 3 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

## Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm



## Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Raccordement



## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC; Contacts: doré

