




Optoelektronski senzor razmaka

OMHLF8KG/IO-Link/US



- 1 predajnik
2 prijamnik



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	1
Kućiče	Kvadratno

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 30
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 0,3
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	630
Uobičajeni radni vijek	[h]	50000

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
---------------------	---

Ulazi

Ulazi	Uključen/isključen laser
Broj digitalnih ulaza	1

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Električna izvedba	PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)



Optoelektronski senzor razmaka

OMHLF8KG/IO-Link/US

Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	150
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz]	standardni
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20; (IEC61131-2)
Maks. opterećenje [Ω]	500
Analogni naponski izlaz [V]	0...10; (IEC 61131-2)
Min. otpornost na opterećenje [Ω]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Domet nadzora	
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	1
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Raspon mjera/postavki	
Mjerno područje [m]	0,05...0,5; (6...90% povlačenje)
Točnost / odstupanja	
Kompenzacija temperature	da
Linearna pogreška analognog izlaza [%]	±0,22
Uputa	Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od 20 minuta.
Mjerno područje (50...300 mm)	
Ponovljivost [mm]	0,3
Rezolucija [mm]	0,3
Mjerno područje (300...500 mm)	
Ponovljivost [mm]	1
Rezolucija [mm]	0,5
Softver / programiranje	
Opcije za namještanje parametra	histereza / prozor / dvije točke; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; filter; osvijetljeni/zamračeni način; isključivanje lasera; Način rada
Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Način SIO	da



Optoelektronski senzor razmaka

OMHLF8KG/IO-Link/US

Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova
	obradna vrijednost	16
	stanje uređaja	4
	informacije o binarnom prekapčanju	2
Funkcije IO-Linka (acikličke)	posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
Uputa	default	1571
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja“		
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	0...60	
Temperatura skladištenja [°C]	-10...65	
Zaštita	IP 65; IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / plastika
		8 kV AD / metalno
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 55011	Razred B
Otpornost na vibraciju	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27 Ea	30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Klasa laserske zaštite	1	
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	laserski razred:	1
		EN/IEC 60825-1 2007
		EN/IEC 60825-1 2014
		Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina]	552	
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
Mehanički podaci		
Težina [g]	127,3	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	51 x 51 x 17	
Materijali	kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: plastika	
Zakretni moment pritezanja [Nm]	5	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 LED, Žuto
	napon napajanja	1 LED, Zeleno
	Način rada	4 LED, Bijelo



Optoelektronski senzor razmaka

OMHLF8KG/IO-Link/US


Funkcija učenja	da
-----------------	----

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



2:	OUT2: 4...20 mA / 0...10 V
4:	OUT1: izlaz prekapčanja ili IO-Link
5:	IN1: Uključen/isključen laser