

AL1301




IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

代替品: AL1305

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
アプリケーション	ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デジチェーン接続	フィールドバスインターフェース
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 20~28, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流	[mA] 300~3900, (US)
保護クラス	III
センサ電源 US	
最大負荷電流 (合計)	[A] 3.6
入力 / 出力	
入力 / 出力トータル	8, (設定可能)
入力数 / 出力数	デジタル入力: 8, デジタル出力: 4
入力	
デジタル入力	8, (IO-Link Port Class A: 4 x 2)



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

スイッチングレベル High	[V]	11～28
スイッチングレベル Low	[V]	0～5
短絡保護		有
出力		
デジタル出力		4, (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
出力開閉電流	[mA]	300
短絡保護		有
インターフェース		
通信インターフェース		Ethernet, IO-Link
Ethernet - PROFINET		
通信規格		100Base-TX
伝送レート		100 MBit/s
プロトコル		PROFINET
工場出荷時設定		IPアドレス: 0.0.0.0
		サブネットマスク: 0.0.0.0
		ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0
		MACアドレス: 製品ラベル参照
		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
		Netload Class III
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
備考		MRP (Media Redundancy Protocol)
		対応ネットワークポロジ: ライン
		リング
Ethernet - Internet of Things		
通信規格		10Base-T, 100Base-TX
伝送レート		10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル		MQTT JSON
工場出荷時設定		IPアドレス: 169.254.x.x
		サブネットマスク: 255.255.0.0
		ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0
		MACアドレス: 製品ラベル参照
備考		セーフティプロトコル: HTTPS
IO-Link Master		
伝送タイプ		COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.1
Class A ポート数		4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90
保護構造		IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K)
保護等級 (NEMA250規格)		6P
汚染度		2
化学負荷	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	
振動耐性	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	95

機械的仕様		
重量	[g]	314
材質	外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
シーリング材	EPDM	

アクセサリ	
付属品	カバーキャップ: 1 x M12, ステンレス, E12542

備考	
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数	1 個

電気接続 - Ethernet

コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): EPDM




PROFINET X21, X22	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

IoT X23	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

電気接続 - プロセス接続

コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM





IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

IO-Link Port Class A X01...X04

1	センサ電源 (US) L+
2	デジタル入力
3	センサ電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	未使用

電気接続 - 電源

コネクタ式: M12, コーディング: A



X31

1	+ DC 24 V (US)
2	未使用
3	GND (US)
4	未使用