


E11596



コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSA0002C02



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性	
アプリケーション	CANバス	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保存温度	[°C]	-40～80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	163
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
備考		
梱包数		1 個

E11596



コネクタ(ソケット)


ADOGH050MSA0002C02

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 6.8 mm, シールド, RD / BK: 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) + WH / BU: 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) + screen: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続



BK =	芯線色:
BU =	黒
RD =	青
WH =	赤
screen =	白
	シールド