


EVF330



Y型接続ケーブル

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション		食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC/DC < 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
合計定格電流 (UL)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~100
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	159.8
外装材質		PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材		EPDM
スプリットボックスポート点数		2

EVF330



Y型接続ケーブル

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS

耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm





Y型接続ケーブル

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS

接続

