


EVF332



Y型接続ケーブル

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS



アプリケーション

特長	シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC/DC < 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～100
使用周囲温度（可動部）	[°C]	5～100
保存温度	[°C]	-25～55
保存湿度	[%]	10～100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

UL規格認証	Ta	65 °C
--------	----	-------

機械的仕様

重量	[g]	100
外装材質		PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材		EPDM

EVF332



Y型接続ケーブル

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

スプリッタボックスポート点数	2
耐摺動屈曲性	有
耐摺動屈曲性	曲げ半径 移動速度 曲げサイクル 耐捻回性
	最小 10 x ケーブル直径 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ² > 1 Mio. ± 180 °/m

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 1 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm





Y型接続ケーブル

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

接続

