




Adaptador de soldagem para sensores de nível

WELDING ADAPTER 50/D16



Aplicação	
Formato	para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL
Instalação	Adaptador de fixação
Resistência à pressão [bar]	0,5
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	0...80
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	394,5
Dimensões [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiais	Flange: aço inoxidável; Porca de bloqueio: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM
Binário de aperto [Nm]	6...9
Ligação do sensor	Ø 16 mm
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 50 mm
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças