

DP1222



Convertor IO-Link 0...10 V

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 2
Interfata de comunicatie	IO-Link

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 380

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 2
----------------------------	-------------------------------

Intrări

Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Numar de intrari analogice	2
Intrare analogica (tensiune) [V]	0...10

Interfete

Interfata de comunicatie	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



Convertor IO-Link 0...10 V

Converter 2x0-10V/IO-Link


Mod SIO	nu	
Tip port master necesar	A/B	
Date de proces analogice	2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Timp minim al ciclului de proces [ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Timp minim al ciclului de proces [ms]	4,6	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Nota cu privire la temperatura ambientală	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura depozitare [°C]	-25...70	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fara condensare)	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	4000	
Protecție	IP 67	
Grad de contaminare	2	
Teste / certificari		
MTTF [ani]	504	
Date mecanice		
Greutate [g]	92	
Materiale	Capsula: PA	
Afișaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	Intrare analogică	2 x LED, galben
Accesorii		
Accesorii (opțional)	clemă de montare	
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Convertor IO-Link 0...10 V

Converter 2x0-10V/IO-Link

Conectare electrică - Conector mama



1:	L+
2:	0...10 V Intrare analogică 2
3:	L-
4:	0...10 V Intrare analogică 1
5:	neocupat

Conectare electrică - mufa



1:	L+
2:	neocupat
3:	L-
4:	C/Q IO-Link