

EVF618



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAE050VAS0010P05



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Execuție		Cablu de alimentare, codificat L
Aplicatie		Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	63 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	16
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	1876
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		EPDM

EVF618



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAE050VAS0010P05

Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	GY

Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb