




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Aplicatie	
Execuție	pentru recipiente
Rezistență la presiune [bar]	50
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar]	75
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	168
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 30 mm
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4
Accesorii	
Articole livrate	O-Ring:, FKM
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.