


Svetsadapter för processgivare

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 läckageport (4x)
2 Tätningskant



Applikation

Utförande	för rörledningar, med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	168,7
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon
Processanslutning	Svetsadapter Ø 29 mm

E43412



Svetsadapter för processgivare

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta
delar

0,4 / 4

Anmärkning

Förpackning

1 antal