



Kritik proses değerlerindeki yapısal değişikliklerin
saptanmasında kullanılan yazılım için şirket içi lisans

moneo DataScienceStarter 2 LIC

No scale drawing available

Uygulama

Uygulama	endüstriyel tesislerin, makinelerin, bileşenlerin ve üretim süreçlerinin bireysel proses değerlerindeki yapısal değişikliklerin yapay zeka tabanlı dinamik tanımlaması için, moneo için genişletilmiş lisans
Konfigürasyon	izlenecek hedef değişkeninin ve zaman aralığının seçimi dinamik desen algılamanın otomatik veya manuel olarak önceden ayarlanması trend, istikrarsızlık ve adım değişim modellerinin değişken aktivasyonu mümkündür kalıp yönü, değerlendirme süresi ve alarm hassasiyetinin bireysel ayarlanması
Uygunluk	IO-Link Topluluğunun geçerli şartnamelerine uygun IO-Link
Veri yönetimi	izlenecek zaman aralığının zaman çözünürlüğü ayarlanabilir
Izleme	önceki yapıyı karşılaştırarak bir hedef değişkenin yapısının daimi olarak izlemesi kalıp/desenlerin (anormal) algılanması durumunda otomatik bilet oluşturma
Kullanıcı arayüzü	Dinamik yapı izlemenin basit kodsuz yapılandırması için 5 adımlı sihirbaz sensör değerlerinin yanı sıra model olay analizi ve olasılığının canlı gösterimi

Yazılım / Programlama

Dil	Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Lehçe
Veri taşıyıcı	indirme
Lisans tipi	tek lisans
Lisans sınıfı	şirket içi tam sürüm

Sistem gereksinimleri

Min. CPU çevrim	2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı	4
Min. RAM	8
Min. grafik çözünürlüğü	1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir	USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı	Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü	Ethernet TCP/IP



Kritik proses değerlerindeki yapısal değişikliklerin saptanmasında kullanılan yazılım için şirket içi lisans

moneo DataScienceStarter 2 LIC

İşletim sistemi

Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016;
Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2

Web tarayıcı

Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)

Ek olarak talep edilen yazılım

moneo software download: QM9102 veya QM9112