


Y priključni kabel

YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	24 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	53
Material ulitega dela	TPU / TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	Viton
Vrsta spojnika	M12
Primernost vlečne verige	da

Y priključni kabel

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m > 2 Mio.

Opombe

Napotki

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič C


Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Električni priključek

Kabel: 0,1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Y priključni kabel

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Električni priključek - vtič A

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Tesnilo: Viton; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Električni priključek - vtičnica B

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!

